


# 레귤레이터 플레이트 VABF-S3

Part Number: 546837

FESTO

밸브 터미널 VDMA-01/02용, ISO 15407-1 표준 포트 패턴.



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
표준에 기반	ISO 15407-1
조립 위치	어디든
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
압력 게이지 선택	가능
입력 압력 1	0.5 ... 10 bar
작동 매체	필터 처리 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비윤활
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
압력 게이지 연결	유지 클램프 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
제어 패널 소재	PA
레귤레이터 하우징 소재	알루미늄 다이캐스트