


# 입력 모듈 CP-E32-M8-EL

Part Number: 546921  
단종 예정 제품

FESTO



## 자료 시트

특징	값
LED 표시	- 2 모듈 진단 - 32 채널 상태
보호 (단락)	내부 전기적 퓨즈
DC 작동 전압, 부하 전압	24 V
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
입력 디바운스 타임	3 ms (0.5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
모듈당 최대 합성 전류	1.4 A
입력의 최대 수량	32
공칭 동작 전압 DC	24 V
전기적 절연 채널? 채널	아니오
잉여 리플, 부하 전압	4 V <sub>ss</sub>
스위칭 레벨	신호 0: ≤6 V 신호 1: ≥ 8.6 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-5 ... 50 °C
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
입력 특성	IEC1131-T2
입력 논리 회로	PNP (Positive-스위칭)
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	PA-강화
하우징 소재	PA-강화