


출력 모듈 CP-A08-M12-EL-Z

Part Number: 546924

FESTO

외부 부하 전원 연결 포함.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함 옵션
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP67
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC 마크	KC-EMV
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화
커버 소재	PA-강화
LED 표시	3 모듈 진단 8 채널 진단 8 채널 상태
출력의 최대 수량	8
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
DC 작동 전압, 부하 전압	24 V
부하 전압에 관한 주의	부하 전압 연결 (24 V DC)를 통해
잉여 리플, 부하 전압	4 V _{ss}
특성 곡선, 출력	IEC1131-T2
스위칭 로직, 출력	PNP (Positive-스위칭)
모듈당 최대 합성 전류	4 A
전기적 절연 채널? 채널	아니오
보호 (단락)	각 진단에 대한 내부 전기 퓨즈 보호