



기본 밸브 VSNB-F-B52-G14-P2

Part Number: 547022
단종 예정 제품

FESTO

VDE/VDI 3845에 따른 Namur 포트 패턴 포함, 파일럿 밸브 미포함



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 슬레노이드
폭	44.5 mm
표준 공칭 유량	950 l/min
작동 압력	2.5 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
공칭 사이즈	8 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
유량 방향	전환 불가
중복에서 자유	예
파일로트 압력	2.5 ... 8 bar
스위칭 시간, 전환	30 ms
정격 사용 시간	100%
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일로트 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	350 g
마운팅 형태	서브-베이스 상
배기구 연결	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 4	서브-베이스
공압 연결구, 포트 5	G1/4
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징
볼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지