


어댑터  
NEFC-M12G5-0.3-U1G5  
Part Number: 547432

FESTO



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	나사산
전기 연결	5-핀 M12x1 플러그
케이블 길이	0.3 m
케이블 구조	4x0,34
보호 등급	IP20
주변 온도	-5 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 예 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	PUR
하우징 소재	ABS
전기 접점 소재	황동, 도금