



급속 배기 밸브 VBQF-U-G18-Q6

Part Number: 547532

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	급속 배기
공압 연결구, 포트 1	QS-6
공압 연결구, 포트 2	G1/8
마운팅 형태	나사산
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,300 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	350 l/min
작동 압력	0.5 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트 아연 다이캐스트
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
공칭 사이즈	5 mm
조립 위치	어디든
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO class 4
매체 온도	-10 ... 60 °C
음향 압력 레벨	75 dB(A)
제품 중량	85.5 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR