



진공 발생기 카트리리지 VN-10-H

Part Number: 547697

FESTO

VN 진공 발생기용, 높은 진공



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈, 라발 노즐	0.95 mm
조립 위치	어디든
배출기 특성	표준 높은 진공도
작동 압력	1 ... 8 bar
최대 진공도시 작동 압력	3.5 bar
최대 진공	93 %
공칭 작동 압력	6 bar
대기상태에서 최대 흡입율	21.8 l/min
공칭 작동 압력에서 에어 공급 타임	1.02 s
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	1.65 g
씰 소재	NBR
리시버 노즐 소재	POM
트랜스미터 노즐 소재	전조 알루미늄 합금