


# 확장 NPFB-E1-2G18-FM

Part Number(&P): 547822

FESTO

CQ push-in 피팅용.

R 및 G 나사산 러그 사용시, 추가 씰링을 위해 나사산 씰링 테이프 또는 액체 씰런트 사용을 권장합니다. G 나사산 러그 씰링용으로 축 씰링 링 소프트 알루미늄 AL 99.5도 사용 가능.



## 자료 시트

| 특징            | 값                           |
|---------------|-----------------------------|
| 나사산 피팅용 재질 정보 | 황동<br>니켈 도금                 |
| 컨테이너 사이즈      | 10                          |
| 작동 압력         | -0.95 ... 40 bar            |
| 작동 매체         | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-] |
| 부식 방지 등급 KBK  | 1                           |
| 주변 온도         | -20 ... 150 °C              |
| 제품 중량         | 17 g                        |
| 공압 연결구, 포트 1  | G1/8                        |
| 재질 사항         | RoHS 에 승인                   |