


**근접 센서**  
**SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M5D**  
 Part Number(&P): 547864

**FESTO**

자성, 무접점, C-슬롯용.



## 자료 시트

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	RoHS에 승인
측정 원리	자석 저항
주변 온도	-20 ... 70 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 출력 전류	80 mA
최대 접촉 비율 DC	2.4 W
회로 단락 보호	펄스
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	플러그 포함 케이블 M5x0,5 3-핀 회전 가능한 나사산
콘넥터 배출 방향	반경방향
케이블의 테스트 조건	체인 링크 트렁크: 5백만 싸이클, 곡률 반경 28 mm 서머엘리먼트 E, J, K, R, S, T Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공 프로세서 400MHz
케이블 길이	0.3 m
케이블 특성	에너지 체인 + 로봇
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
마운팅 형태	슬롯에 삽입가능 원형 슬롯에 취부
제품 중량	7 g
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화
주변 온도	-5 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP68