


# 멀티핀 소켓 콘넥터 NECA-S1G9-P9-MP2

Part Number(&P): 548720

FESTO

f? Druckaufbau- und Entl?tungsv ventil MS6-SV erforderlich.



## 자료 시트

특징	값
폭	20 mm
높이	62 mm
길이	61 mm
허용 가능 케이블 직경	5 ... 10 mm
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전류 부하	1 A
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	95% 비-응결
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	60 g
종단 단면	0.34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendh?se
전기 연결	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
마운팅 형태	관통 홀 포함
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화
볼트 재질 자료	강철