


전기 인터페이스 VABE-S6-1LF-C-A8-E

Part Number: 549043

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
필드버스 인터페이스	DIP 스위치 Sub-D 플러그, 9-핀
솔레노이드 코일의 최대 수량	8
장비 당 슬레이브 수량	2
출력의 최대 수량	8
입력의 최대 수량	8
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	850 g
전기적 연결	필드버스
전기 연결	CPX 통해
어드레스 범위	1 ... 31 (0) AS-interface 어드레스 설정 장비를 통한 조절
전기적 절연, 필드버스 인터페이스	광커플러
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR PUR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트 PA