



유량 조절 플레이트 VABF-S1-1-F1B1-C

Part Number: 549102

FESTO

밸브 터미널 VTSA용, 5599-1 표준 포트 패턴, 5599-2, 매니폴드
서브-베이스와 밸브 마운팅용, 밸브에서 배기 에어 포트 3 및 5 제한용.



자료 시트

특징	값
폭	42 mm
표준에 기반	ISO 5599-1
조립 위치	어디든
공압 수직 적재	스로틀 플레이트, 배기 유량 제어
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
표준 공칭 유량	1,100 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	220 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트