



압력 부스터 DPA-63-16-A

Part Number: 549400

FESTO

고 응답시간 출력.



자료 시트

특징	값
피스톤 직경	63 mm
조립 위치	어디든
디자인 구조	트위 피스톤 압력 부스터 한쪽끝단에 케이블 슬리브 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
출력 압력 2	4 ... 16 bar
작동 압력	2 ... 10 bar
압력 조절 범위	4 ... 16 bar
입력 압력 1	2 ... 10 bar
압력 조절 범위 참고 사항	컨트롤러 스프링 장력이 최대인 경우 최대 출력 압력을 40% 초과할 수 있습니다.
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:3:4]에 따른 압축 공기
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	6,000 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 2	G3/8
공압 연결구, 포트 3	G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인