


솔레노이드 코일 MH-2-24VDC-PA

Part Number: 549906

FESTO

DC 전압용, 플러그 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
스위칭 상태 표시기	아니오
최소 전환 시간	12 ms
정격 사용 시간	100 %
전력 계수 cos {phi}	0.7
특성 코일 자료	24 V DC: 7.9 W
허용 가능 주기 파동	+/- 10 %
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	IP00 without connector socket
주변 온도	-20 ... 50 °C
피팅에 대한 최대 죄임 토크	2 Nm
제품 중량	150 g
전기 연결	DIN EN 175301-803에 따름
마운팅 형태	잠금 너트 포함
솔레노이드 코일 소재	Duroplast 구리 강철
와인딩 소재	구리