


# 솔레노이드 코일 MH-2-110VAC-PA

Part Number: 549907

FESTO

AC 전압용, 플러그 소켓 없음.



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
스위칭 상태 표시기	아니오
최소 전환 시간	12 ms
정격 사용 시간	100 %
전력 계수 cos {phi}	0.7
특성 코일 자료	110 V AC: 14 VA
허용 가능 주기 파동	+/- 10 %
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	IP00 without connector socket
주변 온도	-20 ... 50 °C
피팅에 대한 최대 죄임 토크	2 Nm
제품 중량	150 g
전기 연결	DIN EN 175301-803에 따름
마운팅 형태	잠금 너트 포함
솔레노이드 코일 소재	Duroplast 구리 강철
와인딩 소재	구리