


# 솔레노이드 코일 MH-2-230VAC-PA

Part Number: 549908

FESTO

AC 전압용, 플러그 소켓 없음.



## 자료 시트

| 특징   | 값   |
|--|---|
| 조립 위치  | 어디든   |
| 스위칭 상태 표시기                                   | 아니오   |
| 최소 전환 시간                                     | 12 ms                                       |
| 정격 사용 시간                                     | 100 %                                       |
| 전력 계수 cos {phi}                              | 0.7   |
| 특성 코일 자료                                     | 230 V AC: 14 VA                             |
| 허용 가능 주기 파동                                  | +/- 10 %                                    |
| 허용 가능 전압 파동                                  | +/- 10 %                                    |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )        | EU 저전압 가이드라인에 대응                            |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III                          |
| 보호 등급  | IP65  |
| 보호 등급에 관한 참고 사항                              | IP00 without connector socket               |
| 주변 온도  | -20 ... 50 °C                               |
| 피팅에 대한 최대 죄임 토크                              | 2 Nm  |
| 제품 중량  | 150 g                                       |
| 전기 연결  | DIN EN 175301-803에 따름                       |
| 마운팅 형태                                       | 잠금 너트 포함                                    |
| 솔레노이드 코일 소재                                  | Duroplast<br>구리<br>강철                       |
| 와인딩 소재                                       | 구리  |