



소켓 MSSD-N

Part Number: 550067

★ 핵심 제품군

MD-2/2-... 및 MH-2/2-... 솔레노이드 코일용

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 175301-803
케이블 연결단자	각형
제품 중량	30 g
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 연결 기술	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
전기 연결 1, 마운팅 타입	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	16 A
케이블 패킹 연결	M20x1,5
케이블 직경	8 ... 10 mm
공칭 도선 단면적	1.5 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화
하우징 색상	흑색
나사 소재	강철
씰 소재	VMQ