

# 콘넥터 블록 CPE18-PRS-3/8-10-NPT

Part Number: 550096

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

CPE 밸브용.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

| 특징                   | 값                 |
|----------------------|-------------------|
| 격자 치수                | 26 mm             |
| 조립 위치                | 어디든               |
| 최대 밸브 연수             | 10                |
| 최대 압력 존 수량           | 2                 |
| 버스트 압력               | 5 MPa             |
| 파열 압력                | 50 bar            |
| Burst pressure       | 725 psi           |
| 작동 압력 MPa            | -0.09 ... 1 MPa   |
| 작동 압력                | -0.9 ... 10 bar   |
| 부식 방지 등급 KBK         | 2 - 부식 응력 수준 보통   |
| PWIS conformity      | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도                | 23 ... 122 °F     |
| 주변 온도                | 23 ... 122 °F     |
| 최대 죄임 토크, 밸브 마운팅     | 1.5 ft-lbf        |
| 제품 중량                | 48.51 oz          |
| 인-라인 밸브 매니폴드의 마운팅 타입 | 관통 홀 포함           |
| 밸브에 대한 마운팅 방법        | 내부 (암) 나사산 포함     |
| 공압 연결구, 포트 1         | 3/8 NPT           |
| 공압 연결구, 포트 3         | 3/8 NPT           |
| 공압 연결구, 포트 5         | 3/8 NPT           |
| 재질 사항                | RoHS 에 승인         |
| 매니폴드 소재              | 전조 알루미늄 합금        |