


콘넥터 블록 CPE10-3/2-PRS-1/4-3

Part Number: 550551
Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

FESTO

CPE 밸브용.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.



자료 시트

특징	값
격자 치수	16 mm
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	3
최대 압력 존 수량	2
버스트 압력	5 MPa
파열 압력	50 bar
Burst pressure	725 psi
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	1.2 Nm
제품 중량	164 g
인-라인 밸브 매니폴드의 마운팅 타입	관통 홀 포함
밸브에 대한 마운팅 방법	내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 5	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금