


콘넥터 블록 CPE10-3/2-PRS-1/4-5-NPT

Part Number: 550604

FESTO

CPE 밸브용.



자료 시트

특징	값
격자 치수	16 mm
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	5
최대 압력 존 수량	2
버스트 압력	5 MPa
파열 압력	50 bar
Burst pressure	725 psi
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	23 ... 122 °F
주변 온도	23 ... 122 °F
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	0.9 ft-lbf
제품 중량	8.295 oz
인-라인 밸브 매니폴드의 마운팅 타입	관통 홀 포함
밸브에 대한 마운팅 방법	내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구, 포트 1	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 3	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 5	1/4 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금