


# 소켓 콘넥터 KMYZ-4-0.0-B-EX

Part Number(&P): 550806

FESTO

MSZB 와 MSZC 조합 연결.



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 DC	3 ... 36 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
부식 방지 등급 KBK	1
보호 등급	IP40 IEC 60529에 따름
주변 온도	-10 ... 50 °C
인증	Germanischer Lloyd
제품 중량	6.5 g
전기 연결	플러그 소켓, 각형 사각 디자인, MSZB
공칭 도선 단면적	0.22 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
마운팅 형태	자체-태핑 볼트형 솔레노이드 밸브 위
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PA
크림프 콘넥터용 재질 정보	청동