


모터 플랜지  
**EAMF-A-44A/B-40A**  
 Part Number: 550985



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 ... 60 °C
인터페이스 코드, 모터 인	40A
인터페이스 코드, 커플링 하우징	44A 44B
재질 사항	RoHS 에 승인