


커플링
KSE-40-66-D08-D11
Part Number(&P): 550997

FESTO



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	8 mm
홀더 직경 2	11 mm
사이즈	40
조립 위치	어디든
최대 속도	6,500 1/min
관성 질량 모멘트	42.3 kgmm ²
이송 가능 토크	17 Nm
제품 중량	139 g
재질 사항	RoHS 에 승인