

플라스틱 배관 PEN-16X2,5-GN

Part Number: 551473

FESTO

표준 외경 튜브, QS 플러그 연결용, 폴리에틸렌 (식품 산업에서 사용 미승인).



자료 시트

특징	값
외부 직경	16 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	122 mm
내부 직경	10.8 mm
최소 휨 반경	57.5 mm
튜브 특성	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
튜브 테스트 조건	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
인증	TÜV
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-30 ... 60 °C
길이에 따른 제품 중량	0.1029 kg/m
공압 연결구	외부 직경 16 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	회색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	PE