


# 입력 모듈 CECX-D-16E

Part Number: 552096

FESTO



## 자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
시스템버스에서 전력 소모	0.4 W
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
보호 등급	IP20
안전 등급	III
제품 중량	130 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
전기 콘넥터 기술, I/O	소켓 스트립 11-핀
디지털 입력, 번호	16
디지털 입력, 스위칭 로직	Positive 논리회로 (PNP)
디지털 입력, 고속 카운팅 입력	2 확인 버튼
디지털 입력, 입력 신호 지연	20 ms, 100 ms, 조절 가능 제품 번호용
디지털 입력, 입력 전압/전류	24 VDC
디지털 입력, True 신호용 값	>= 15 VDC
디지털 입력, False 신호용 값	<= 5 VDC
디지털 입력, 전기적 차폐	예, 광 커플러를 통해서
디지털 입력, 상태 표시	LED