


출력 모듈
CECX-D-14A-2
 Part Number: 552097



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
작동 전압	24 VDC +25% / -15%
시스템버스에서 전력 소모	0.4 W
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
보호 등급	IP20
안전 등급	III
제품 중량	135 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
전기 콘넥터 기술, I/O	소켓 스트립 11-핀
디지털 출력, 번호	14
디지털 출력, 스위칭 로직	Positive 논리회로 (PNP)
디지털 출력, 접점	트랜지스터
디지털 출력, 출력 전압	24 VDC
디지털 출력, 출력 전류	2, (래치 기능) 응답 시간 20 µs, NPN/PNP
디지털 출력, 전기적 차폐	예, 광 커플러를 통해서
디지털 출력, 그룹내 전기적 차폐	예, 중간 공급용
디지털 출력, 단락 보호	예
디지털 출력, 상태 표시	LED