


입/출력 모듈 CECX-A-4E4A-A

Part Number: 552101

FESTO

CECX용



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
인증	c UL us - Listed (OL)
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 예 승인
전력 소모 24 V	3.6 W
전력 소모 5 V	0.3 W
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
보호 등급	IP20
안전 등급	III
제품 중량	135 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
전기 콘넥터 기술, I/O	소켓 스트립 11-핀
아날로그 입력, 개수	4
아날로그 입력, 분해능	14 bit
아날로그 입력, 싱글 범위	0 - 20 mA 4 - 20 mA
아날로그 입력, 최하위의 비트(LSB) 값	1,35 µA
아날로그 입력, 25 °C에서 절대 정밀	± 0,01%
아날로그 입력, 갈바니 절연	아니오
아날로그 입력, 입력 저항	< 200 Ohm
아날로그 입력, 샘플링 반복 타임	1 ms
아날로그 출력, 개수	4
아날로그 출력, 분해능	12 bit
아날로그 출력, 최대 부하 저항	<= 600 Ohm
아날로그 출력, 싱글 범위	0 - 20 mA
아날로그 출력, 변환 시간	1 ms
아날로그 출력, 최하위의 비트(LSB) 값	5,39 µA
아날로그 출력, 25 도에서 절대 오차	± 0,15%
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응