



# 롤러 레버 밸브 RWB-3-1/8

Part Number: 552432

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	기계적
표준 공칭 유량	120 l/min
작동 압력	3.5 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 시트
공칭 사이즈	3.5 mm
파일럿 형태	파일럿
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	3.1 N
제품 중량	160 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
씰 소재	NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징