


# 회전 모듈 ERMB-25

Part Number: 552707

FESTO

출력 인터페이스는 공압 반-회전 드라이브 DRQD와 동일.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	25
디자인 구조	배터리 포함 전기적 가산 카운터 톱니 벨트 포함
조립 위치	어디든
회정 각도	전기-기계적 로터리 모듈
기어 유니트 비	4:1
제품 중량	1,460 g
드라이브 피스톤 직경	8 mm
톱니 벨트 피치	3 mm
최대 출력 속도	300 1/min
최대 입력 속도	1,200 1/min
최대 드라이브 토크	2.2 Nm
무 부하 토크	< 0.18 Nm
주변 온도	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
드라이브 샤프트 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징 고합금 강철, 부식방지
커버 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
톱니형 벨트 소재	Polyacrylics