


광섬유 케이블 SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4

Part Number: 552806
단종 예정 제품

FESTO

SOE4 광 화이버 유니트에 적합함
단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--------------------|
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 측정 방법 | 확산 반사 센서 |
| 물체의 최소 직경 | 0.1 mm |
| 광케이블 - 특수 기능 | 강화 PP |
| 작업 범위 | 65 mm |
| 주변 온도 | -55 ... 70 °C |
| 사이즈, 헤드 | M4 |
| 광케이블 길이 | 2 m |
| 슬리브 길이 | 40 mm |
| 최소 휨 반경 | 15 mm |
| 최대 조임 토크 | 2 Nm |
| 외부 직경 | 1 mm |
| 하우징 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 광섬유 소재 | PE |
| 보호 등급 | IP66 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |