


# 광섬유 케이블 SOOC-TB-M-A5-2-R25

Part Number: 552827  
단종 예정 제품

FESTO

SOE4 광 화이버 유니트에 적합함  
단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
재질 사항	RoHS 에 승인
측정 방법	투과형 광 센서
물체의 최소 직경	0.1 mm
광케이블 - 특수 기능	감지거리 증가
작업 범위	250 mm
주변 온도	-55 ... 70 °C
사이즈, 헤드	강화 PTFE 10x10x5 mm
광케이블 길이	2 m
최소 휨 반경	25 mm
외부 직경	2.2 mm
하우징 소재	다이어프램 밸브
광섬유 소재	PE
보호 등급	IP66
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III