


# 활성 카본 필터 MS9-LFX-1-U

Part Number: 553032

FESTO

금속 바울, 유량 방향: 좌측에서 우측.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	활성 탄소 필터
작동 압력	0 ... 20 bar
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	6,500 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [1:4:1]에 준하는 압축 공기
매체 온도	5 ... 30 °C
잉여 오일 함량	0.003 mg/m3
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,000 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	G1
공압 연결구, 포트 2	G1
커버 소재	PA
씰 소재	NBR
필터 소재	활성 탄소
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금
스크린 소재	PA