


마이크로 필터 MS9-LFM-1-AUV-HF-DA

Part Number: 553048

FESTO

1 µm 필터, 급속 바울, 고유량, 완전 자동 응축수 배출, 차압 표시기,
공기 흐름 방향 좌 → 우.



자료 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	9
디자인 구조	화이버 필터
필터 등급	0.01 µm
응축수 배수기	완전 자동 수동 순간-접점
작동 압력	2 ... 12 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4]
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:7:2]
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	7,800 l/min
에어 품질 등급용 최소 표준 공칭 유량	390 l/min
필터 효율	99.9999 %
최대 응축수 용량	225 ml
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
보관 온도	-10 ... 60 °C
잉여 오일 함량	0.01 mg/m3
차동 압력 디스플레이	시각 표시기
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
조립 위치	수평 +/- 5
공압 연결구, 포트 1	G1
공압 연결구, 포트 2	G1
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
커버 소재	PA
필터 소재	Boron silicate 화이버
보울 소재	전조 알루미늄 합금
스크린 소재	PA
씰 소재	NBR
제품 중량	2,500 g