

벨로우즈 키트 DADB-V6-80-S251-300

Part Number: 553359

FESTO

ISO 15552에 준하는 표준 실린더용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|------------------------------|
| 외부 직경 | 93 mm |
| 사이즈 | 80 |
| 행정거리 범위 | 251 ... 300 mm |
| 피스톤 로드 길이 연장 | 74 mm |
| 디자인 | 원형 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 벨로우즈 키트 덕트 배기 포함 |
| 부식 방지 등급 KBK | 3 - 부식 응력 수준 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 매체 저항성 | 먼지 칩핑 오일 그리스 가솔린 |
| 보호 등급 | IP54 |
| 주변 온도 | -10 ... 80 °C |
| 제품 중량 | 231 g |
| 마운팅 형태 | slip-on 나사산 핀 포함 |
| 공압 연결구 | G1/4 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 어댑터 부품 소재 | PA-강화 |
| 씰 소재 | NBR |
| 벨로우즈 소재 | NBR |
| 나사산 핀 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |