



# 근접 센서 SIEF-M18B-PS-S-L

Part Number: 553545

FESTO

플러그 포함, 함몰형 마운팅



## 자료 시트

특징	값
디자인	원형
표준에 따름	EN 60947-5-2
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	RoHS 에 승인
공칭 스위칭 거리	5 mm
주변 온도	-30 ... 85 °C
반복 정밀도	0.28 mm
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 스위칭 주기, DC	2,500 Hz
최대 출력 전류	200 mA
회로 단락 보호	펄스
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	3-핀 M12x1 플러그
연결구 하우징 소재	황동 크롬-도금
사이즈	M18
설치 형태	함몰형
제품 중량	41 g
하우징 소재	황동 크롬-도금
작동 상태 표시	황색 LED
보호 등급	IP68
자계에 대한 간섭 방지	DC 및 AC 자계
서지 강도	0.8 kV
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
오염 등급	3