


플라스틱 배관 PEN

Part Number: 553769

FESTO

최소 주문 수량을 확인해 주십시오.



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
외부 직경	4 ... 16 mm
내부 직경	2.7 ... 10.8 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
주변 온도	-30 ... 60 °C
색상	청색 황색 회색 투명 적색 흑색 은색 백색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	PE