


버스 인터페이스 CECX-F-CO

Part Number: 553854

FESTO

CECX용



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
인증	c UL us - Listed (OL)
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 예 승인
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
안전 등급	III
제품 중량	27 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
상태 표시	LED 황색 = PL (전원 공급) LED 녹색 = 전원
필드버스 인터페이스	CAN-Bus
필드버스 인터페이스, 연결 기술	플러그 Sub-D 9-핀
필드버스 인터페이스, 전송 속도	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s 소프트웨어 이용
필드버스 인터페이스, 전기적 절연	아니오
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응