


# 전기 인터페이스 CECX-C-S1

Part Number: 553855

FESTO



## 자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
인증	c UL us - Listed (OL)
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
시스템버스에서 전력 소모	0.2 W
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
안전 등급	III
제품 중량	31 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
시리얼 인터페이스, 타입	RS 232
시리얼 인터페이스, 연결 기술	9-핀
시리얼 인터페이스, 전송 속도	1200 ... 115000 Bit/s 소프트웨어 이용
시리얼 인터페이스, 전기적 절연	아니오