


플라스틱 배관 PAN-12X1,75-BL-200

Part Number: 553898

FESTO

표준 외경 호스, 고온 및 기계적 부하에 견딤.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------------|
| 외부 직경 | 12 mm |
| 유량에 사용하는 굵힘 반경 | 64 mm |
| 내부 직경 | 8.4 mm |
| 최소 휨 반경 | 29 mm |
| 튜브 특성 | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.7 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 17 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 246.5 psi |
| 인증 | TÜV |
| 인증서 발행 부서 | B 013277 0506 00 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.06 kg/m |
| 공압 연결구 | 외부 직경 12 mm의 푸쉬인 커넥터용 |
| 색상 | 청색 |
| 지주 경도 | D 55 +/-3 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | TPE-A |