


입력 모듈 CECX-E-6E-T-P2

Part Number: 553974

FESTO



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
인증	c UL us - Listed (OL)
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
전력 소모 24 V	1.6 W
전력 소모 5 V	0.6 W
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
보호 등급	IP20
안전 등급	III
제품 중량	142 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
전기 콘넥터 기술, I/O	소켓 스트립 11-핀 골드 플레이트 접촉
아날로그 입력, 개수	6
아날로그 입력, 분해능	14 bit
아날로그 입력, 싱글 범위	열전대 Typ J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Typ K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Typ L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
아날로그 입력, 25 °C에서 절대 정밀	± 1,0 °C
아날로그 입력, 갈바니 절연	예
아날로그 입력, 입력 저항	> 10 kOhm
내부 사이클 타임	100 ms