


엔코더 인터페이스 CECX-C-2G1

Part Number: 553977

FESTO



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
인증	c UL us - Listed (OL)
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
작동 전압	19,2 - 30 VDC
전력 소모 5 V	0.65 W
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
보호 등급	IP20
안전 등급	III
제품 중량	140 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
전기 콘넥터 기술, I/O	소켓 스트립 11-핀
상태 표시	LED 노랑 = 도착 LED 녹색 = 링크
엔코더 입력, 번호	4
엔코드 입력, 해상도	16 ~ 32 비트 소프트웨어 이용
엔코드 입력, 신호 범위	SSI (RS422) 소프트웨어에 적합한 2진 코드
엔코더 입력, baud rate	125, 250, 500, 1000 kBit/s 소프트웨어 이용
엔코드 입력, 발생기 공급 전압	24 V DC (250 mA / 채널)
엔코더 입력, 연결 기술	RJ45
엔코더 입력, 갈바닉 절연	아니오