


전기 인터페이스 CECX-S-2S1

Part Number: 553978

FESTO



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
인증	c UL us - Listed (OL)
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
전력 소모 5 V	0.4 W
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
보호 등급	IP20
안전 등급	III
제품 중량	132 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
상태 표시	LED - 디스플레이
시리얼 인터페이스, 넘버	2
시리얼 인터페이스, 타입	RS 232
시리얼 인터페이스, 연결 기술	플러그 Sub-D 9-핀
시리얼 인터페이스, 전송 속도	1200 ... 115200 Bit/s 소프트웨어 이용
시리얼 인터페이스, 전기적 절연	아니오