



# 분배기 블록 MS6N-FRM-FRZ

Part Number: 554102

FESTO

1 μm 필터, 금속 바울, 완전 자동 응축수 배출, 차압 표시기, 공기 흐름 방향 우 → 좌.



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
디자인 구조	분기 모듈
작동 압력	0 ... 20 bar
표준 공칭 유량 유량 방향 1->2	14,600 l/min
윗쪽 출구에서 표준 공칭 유량	10,400 l/min
아래쪽 출구에서 표준 공칭 유량	9,850 l/min
인증	c UL us - Recognized (OL)
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	163 g
공압 연결구, 포트 3	NPT1/2-14
공압 연결구, 포트 4	NPT1/2-14
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트