



# 스텝 작동 밸브 VMEM-S-M52-M-G18

Part Number: 555624  
단종 예정 제품

FESTO

이 Type은 진공에 적합.

단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

| 특징               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 밸브 기능            | 5/2 단동 솔레노이드                    |
| 액추에이터 형태         | 기계적                             |
| 폭                | 20 mm                           |
| 표준 공칭 유량         | 500 l/min                       |
| 작동 압력            | -0.95 ... 10 bar                |
| 디자인 구조           | 피스톤 슬라이드                        |
| Reset 형태         | 기계 스프링                          |
| 공칭 사이즈           | 4 mm                            |
| 사용 설명서           | 기계식 정지용으로 사용하지 마십시오.            |
| 파일럿 형태           | 직접                              |
| 최대 스위칭 주기        | 3 Hz                            |
| 작동 매체            | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| 작동 및 파일럿 매체 확인   | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK     | 2 - 부식 응력 수준 보통                 |
| 매체 온도            | -10 ... 60 °C                   |
| 주변 온도            | -10 ... 60 °C                   |
| 프로세스 밸브 액추에이터    | 28 N                            |
| 액추에이터에 가해지는 최대 힘 | 150 N                           |
| 제품 중량            | 148 g                           |
| 마운팅 형태           | 관통 홀 포함                         |
| 공압 연결구, 포트 1     | G1/8                            |
| 공압 연결구, 포트 2     | G1/8                            |
| 공압 연결구, 포트 3     | G1/8                            |
| 공압 연결구, 포트 4     | G1/8                            |
| 공압 연결구, 포트 5     | G1/8                            |
| 재질 사항            | RoHS 에 승인                       |
| Material cover   | PA                              |
| Material seals   | NBR                             |
| Material housing | 전조 알루미늄 합금<br>아노다이징             |