


각형 콘넥터 플레이트 VABF-S2-2-A1G2-G12

Part Number: 555702

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	52 mm
표준에 기반	ISO 5599-2
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	359 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금