


매니폴드 스트립
MHJ10-P16
Part Number: 557608



자료 시트

특징	값
격자 치수	11 mm
극성 보호	작동 전압용
최대 밸브 연수	16 고객 맞춤형 사양 가능
인증	RCM Mark
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
제품 중량	635 g
마운팅 형태	마운팅 브라켓 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	M7
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	아노다이징 알루미늄