


# 커플링 EAMD-67-82-25-32X32-U

Part Number: 558007

FESTO

드라이브 요소, 스텝 또는 서보모터의 회전 움직임 전환



## 자료 시트

| 특징              | 값                     |
|-----------------|-----------------------|
| 홀더 직경 1         | 25 mm                 |
| 홀더 직경 2         | 32 mm                 |
| 사이즈             | 67                    |
| 공칭 길이           | 82 mm                 |
| 조립 위치           | 어디든                   |
| 최대 속도           | 4,500 1/min           |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L        |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C         |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %              |
| 주변 온도           | -25 ... 60 °C         |
| 관성 질량 모멘트       | 831 kgmm <sup>2</sup> |
| 이송 가능 토크        | 150 Nm                |
| 제품 중량           | 1,557 g               |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인             |