


# 커플링 EAMD-67-51-24-32X32-U

Part Number: 558008

FESTO

드라이브 요소, 스텝 또는 서보모터의 회전 움직임 전환



## 자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	24 mm
홀더 직경 2	32 mm
사이즈	67
공칭 길이	51 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	374 kgmm <sup>2</sup>
이송 가능 토크	143 Nm
제품 중량	736 g
재질 사항	RoHS 에 승인