


# 저널 EAMB-16-7-8X15-8X10

Part Number: 558034

FESTO

중공 샤프트 포함 드라이브 적용



## 자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	8 mm
홀더 직경 2	8 mm
사이즈	50
공칭 길이	15 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	0.45 kgmm <sup>2</sup>
이송 가능 토크	4.5 Nm
제품 중량	20.2 g
재질 사항	RoHS 에 승인