


모터 플랜지  
EAMF-A-38B-40A  
Part Number: 558175

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	43 g
인터페이스 코드, 모터 인	40A
인터페이스 코드, 커플링 하우징	38B
재질 사항	RoHS 에 승인